

Garant**RC.X 1204, Rūšis: HB7010-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260650 HB7010-1
GTIN	4045197801852
Produktų klasė	21G

Aprašymas

RC.X 1204 HB7010-1 Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Kietlydinys	HB7010-1
Drožlialaužis	SM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RCMX 1204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui