

**HOLEX****Šlifavimo ritinėlis Neaustinė šlifavimo medžiaga (A), glotnus, Galvos Ø × plotis: 60X50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554970 60X50
GTIN	4045197803948
Produktų klasė	52E

**Aprašymas****Modelis:**

Plokštelės iš šlifavimo audinio aplink šlifavimo būgno ašį išdėstytos kaip vėduoklė. Koto Ø 6 mm. Neaustinė medžiaga su korundu (A). Gaunamas **tolygus, matinis užbaigimas**.

**Paskirtis:**

Nešvarumams ir oksido sluoksniui nuo metalų nuvalyti, matinio Cr-Ni ir kitų aukštos kokybės plienų bei spalvotųjų metalų poliravimas.

**Techninis aprašymas**

maksimalus sūkių skaičius	9000 min <sup>-1</sup>
rekomenduojamas sūkių skaičius	5000 min <sup>-1</sup>
Koto Ø	6 mm
Galvos Ø	60 mm
Galvutės plotis	50 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Grūdėtumo palyginimas	280
Smulkumo laipsnis	glotnus

Produkto pavadinimo požymis	glotnus
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		