

**BMI****Ruletės Vario tikslumo klasė 1, Juostos ilgis: 3m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	462090 3
GTIN	4007368112235
Produktų klasė	46M

**Aprašymas****Modelis:**

Ypatingai lengva ir patogi ruletė profesionaliam darbui. Korpusas iš stiklo pluoštu sustiprinto poliamido. **Su fiksatoriumi ir automatiškai susivyniojančia juosta.** Slystamasis guolis iš specialios medžiagos TRIBOCOMP® su teflonu užtikrina lengvą ir **švelnų slydimą**. Naujoviškas slopintuvas iš specialios gumos sugeria atatrunkos energiją ir tausoja riešą. Specialus skaidrus lakas veiksmingai saugo juostą nuo susidėvėjimo. **Papildoma šviesėjanti danga** užtikrina gerą matomumą prie bet kokios šviesos.

**Techninis aprašymas**

Korpuso ilgis	58 mm
Juostos ilgis	3 m
Juostos plotis	13 mm
Korpuso plotis	26 mm
Korpuso aukštis	57 mm
Norma	EG I
Kalibravimas	G1
Produkto rūšis	Ruletė / metras / liniuotė

---

## Paslaugos

Kalibravimas Ruletė Maksimalus ilgis 5 m

026240 5