

Garant

Poliravimo-šlifavimo galvutė, grūdelių dydis 220 (ruda) smulki, Galvos Ø × plotis: 6X10mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	551920 6X10
GTIN	4045197804532
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Poliravimo galvutės su **korundu (A)** ir guminiu elastiniu rišikliu.

GARANT poliravimo akmenukai išsiskiria savo patvarumu ir greitu bei tolygiu poliravimo rezultatu. Priklausomai nuo modelio galima paviršių tolygiai glotniai nupoliruoti iki blizgesio. GARANT poliravimo akmenukus galima patiems profiliuoti su atitinkamais lyginimo įrankiais.

Paskirtis:

Plieno, nerūdijančio ir rūgštims atsparaus plieno, karščiui atsparių medžiagų ir spalvotųjų metalų glotniam šlifavimui ir poliravimui. Poliravimo-šlifavimo galvutės neužsineša šlifuojant net ir labai plastiškas medžiagas. Matiniam poliravimui arba specialių optinių efektų darymui ant nerūdijančių talpų paviršiaus ir pan. **Šlifavimo grūdeliai surišti elastiniu rišikliu, todėl paviršius nupoliruojamas labai tiksliai.** Netinka briaunoms ir šiurkštiems paviršiams.

Techninis aprašymas

Galvos Ø	6 mm
Forma	Cilindras

Rekomenduojamas apskritiminis greitis	10 - 15 m/s
Koto Ø	3 mm
Grūdėtumas	220
Galvutės ilgis	10 mm
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Spalva	ruda
Produkto rūšis	Poliravimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		