

**HOLEX****Freza Z plienas - rupiam apdirbimui, HM, Tipas: F0820****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540740 F0820
GTIN	4045197804877
Produktų klasė	52D

**Aprašymas****Modelis:**

**Naujoviškos formos dantų geometrija** užtikrina **didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą**. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę. Koto $\varnothing$  6 mm.

**Paskirtis:**

Optimaliai pritaikyta apdirbti **plieną ir plieno liejinius**.

**Techninis aprašymas**

Forma	suapvalintos elipsės formos
Dantų smulkumas	stambiadantis
Galvos $\varnothing$	8 mm
Forma	F0820
Koto $\varnothing$	6 mm
Bendras ilgis	65 mm

Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z plienas
Galvutės ilgis	20 mm
Serija	Dantų forma Z plienui
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Ketus (G)	tinka		