

Garant

Plokštelės laikiklis, išgaubtas galiniams grioveliams, dešininis, Ø ribos, įpjova D1 / D2: 124/180mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274030 124/180
GTIN	4062406204365
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Skirta keičiamoms plokštelėms Nr. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

Paskirtis:

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274002 arba su adapteriu Nr. 274001 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

D_1 = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui / D_2 = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

Techninis aprašymas

maksimalus 1-as įdubimo Ø D_2	180 mm
minimalus 1-as įdubimo Ø D_1	124 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	28 mm
Paskirtis	dešininis
Sistemos raktas	taip
Įpjovos plotis w	3 mm

Produkto rūšis

Ašmenų laikiklis