

**Garant****Plokštelės laikiklis Heavy-Duty-Plus galiniams grioveliams, kairinis, Ø ribos, įpjova D1 / D2: 114/160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274090 114/160
GTIN	4062406204839
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Skirta keičiamoms plokštelėms Nr. 275021 – 275048.

**Paskirtis:**

Tinka naudoti kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274006.

**Dėmesio:**

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Pastaba:**

$D_1$  = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui /  $D_2$  = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

$D_2$  = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

**Techninis aprašymas**

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	80 mm
maksimalus 1-as įdubimo Ø $D_2$	160 mm
minimalus 1-as įdubimo Ø $D_1$	114 mm
Paskirtis	kairinis
Sistemos raktas	taip
Įpjovos plotis $w$	8 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis

