



Pneumatinis tiesinis šlifuoכלis, spyruokliuojančios įvorės Ø 6 mm, Tipas: 3550-180ES



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079453 3550-180ES
GTIN	015451785284
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Pneumatinis tiesinis šlifuoכלis su 1050 W galingumu ir maksimaliu **18000 U/min** sūkių skaičiumi. **Spyruokliuojančios įvorės Ø 6 mm**. Ilgas modelis su plonu kakleliu.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	18000 min ⁻¹
maksimalus oro poreikis	1560 l/min
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
Atiduodamoji galia	1050 W
Svoris	1,4 kg
Ilgis	365 mm
Darbinis triukšmas	81 dB(A)
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	NPT
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuoכלis

