



Stalinė ženklavimo sistema mini 120/100 Station Touch, Tipas: STATION



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085756 STATION
GTIN	
Produktų klasė	04F

Aprašymas

Modelis:

Stalinė ženklavimo sistema su:

- **talpiu jutikliniu ekranu;**
- **nulenkiamu svirtimi greitam detalių keitimui;**
- **elektromagnetine pavara;**
- **perjungiamu ženklavimo srities LED apšvietimu;**
- **grandine varomu elektros kabeliu;**
- **lazeriniu žymekliu ženklavimo proceso simuliacijai;**
- **30 nustatomų smūgiavimo stiprumo lygių;**
- **integruota programine įranga.**

Techninis aprašymas

maksimalus ženklavimo gylis	5 mm
Šrifto aukštis	1 - 99,9 mm
Gamintojo pavadinimas	mini 120/100 STATION
Sąsaja	Digimatic sąsaja

Sąsaja	Ethernet
maksimalus ženklavimo aukštis	100 mm
maksimalus ženklavimo plotis	120 mm
Šrifto ženklai	0-9
Šrifto ženklai	Aa-Zz
Šrifto ženklai	Skyrybos ženklai
Šriftas	Vidutinis šriftas
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa	230 V
Produkto rūšis	Adatinis ženklintuvas

Priedai

Magnetinė fiksavimo skarda, skirta FlyMarker® mini Tipas 120/45	085758 120/45
Ypač stiprūs smūginis magnetas Tipas 120/45	085779 120/45
Stovas stacionariam eksploatavimui / naudojimui Tipas MINI	085783 MINI
Logotipo sukūrimas iš duomenų Tipas LOGO	085785 LOGO
Ženklavimo adata, skirta FlyMarker® Ženklavimo adatos viršūnės kampas 110 laipsniai	085790 110
Ženklavimo adata, skirta FlyMarker® Ženklavimo adatos viršūnės kampas 60 laipsniai	085790 60
Ženklavimo adata, skirta FlyMarker® Ženklavimo adatos viršūnės kampas 90 laipsniai	085790 90