

## Impregnuotos apsauginės medinės grotelės be nuožulos, neprofiluotos, Plotis 80 cm, Grotelių ilgis: 200cm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	964860 200
GTIN	4047482136243
Produktų klasė	96C

### Aprašymas

#### Modelis:

Apsauginės medinės grotelės iš tvirtų buko medienos lentjuosčių su grioveliais. 3 mm storio nerūdijančiojo plieno kabelių juostelių sujungimas. Užraktas ir dangteliai iš žalvario. Elastinės guminės kojelės iš NBR neleidžia medinėms grotelėms nuslysti ir užtikrina patogumą einant. Dėl impregnavimo jį ypač tinka naudoti su alyva ir aušinimo-tepimo priemonėmis. Valymas: suvyniokite grotelės.

**Aukštis:** apie 35 mm

**Svoris:** apie 13 kg/m<sup>2</sup>

**Standartas:** IFA (Vokietijos socialinio nelaimingų atsitikimų draudimo darbuotojų saugos institutas) išbandytas atsparumas slydimui (R11) ir poslinkio vieta (V10).

### Techninis aprašymas

Grotelių ilgis	200 cm
Svoris	24,5 kg
Gamintojo pavadinimas	Medinės grotelės
Produkto pavadinimo požymis	Plotis 80 cm
Grotelių plotis	80 cm
Produkto rūšis	Medinės grotelės

