

## Apsauginės medinės grotelės su 1× nuožula išilginėje pusėje ir 2-gubu profiliu / šoniniais kraštais, Plotis 80 cm, Grotelių ilgis: 150cm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	964862 150
GTIN	4047482136281
Produktų klasė	96C

### Aprašymas

#### Modelis:

Apsauginės medinės grotelės iš tvirtų buko medienos lentjuosčių su grioveliais. 3 mm storio nerūdijančiojo plieno kabelių juostelių sujungimas. Užraktas ir dangteliai iš žalvario. Elastinės guminės kojėlės iš NBR neleidžia medinėms grotelėms nuslysti ir užtikrina patogumą einant. Dėl impregnavimo jį ypač tinka naudoti su alyva ir aušinimo-tepimo priemonėmis. Valymas: suvyniokite groteles.

**Aukštis:** apie 35 mm

**Svoris:** apie 13 kg/m<sup>2</sup>

**Standartas:** IFA (Vokietijos socialinio nelaimingų atsitikimų draudimo darbuotojų saugos institutas) išbandytas atsparumas slydimui (R11) ir poslinkio vieta (V10).

#### Pradinis profilis:

papildoma nuožula ties **šoniniais grotelių kraštais**.

#### Nuožula:

papildoma nuožula ties **grotelių išilginiais kraštais** 45° laipsnių.

### Techninis aprašymas

Svoris	18,5 kg
Grotelių ilgis	150 cm
Gamintojo pavadinimas	Medinės grotelės
Produkto pavadinimo požymis	Plotis 80 cm
Grotelių plotis	80 cm

Produkto rūšis

Medinės grotelės