

Apsauginės medinės grotelės su 1× nuožula ir 2-gubu profiliu / šoniniais kraštais, Plotis 100 cm, Grotelių ilgis: 150cm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	964865 150
GTIN	4047482136304
Produktų klasė	96C

Aprašymas

Modelis:

Apsauginės medinės grotelės iš tvirtų buko medienos lentjuosčių su grioveliais. 3 mm storio nerūdijančiojo plieno kabelių juostelių sujungimas. Užraktas ir dangteliai iš žalvario. Elastinės guminės kojelės iš NBR neleidžia medinėms grotelėms nuslysti ir užtikrina patogumą einant. Dėl impregnavimo jį ypač tinka naudoti su alyva ir aušinimo-tepimo priemonėmis. Valymas: suvyniokite groteles.

Aukštis: apie 35 mm

Svoris: apie 13 kg/m²

Standartas: IFA (Vokietijos socialinio nelaimingų atsitikimų draudimo darbuotojų saugos institutas) išbandytas atsparumas slydimui (R11) ir poslinkio vieta (V10).

Pradinis profilis:

papildoma nuožula ties **šoniniais grotelių kraštais**.

Nuožula:

papildoma nuožula ties **grotelių išilginiais kraštais** 45° laipsnių.

Techninis aprašymas

Svoris	22,5 kg
Grotelių ilgis	150 cm
Gamintojo pavadinimas	Medinės grotelės
Produkto pavadinimo požymis	Plotis 100 cm
Grotelių plotis	100 cm

Produkto rūšis

Medinės grotelės