

**Garant****Kilpinis veržliaraktis, Rakto dydis: 7mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 613600 7      |
| GTIN             | 4062406219604 |
| Produktų klasė   | 61A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas šampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.

Su optimizuotu profilio kotu, užtikrinančiu puikų sukibimą ir ergonomišką darbą. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusė su **HT-drive** profiliu.

**Standartas:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Apdirbama medžiaga:**

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

**Pastaba:**

**HT-Drive** – itin tikslus profilis.

**Privalumai:**

- varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;
- didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

**Techninis aprašymas**

|  |            |
|--|------------|
| Rakto dydis                                  | 7 mm       |
| maksimalus kilpos aukštis $h_{2\text{maks}}$ | 7 mm       |
| Raktų dydžių matmenys                        | metrais    |
| Rakto ilgis L                                | 110 mm     |
| maksimalus žiočių aukštis $h_1$              | 4 mm       |
| Norma  | DIN 3113 A |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Norma             | ISO 3318                |
| Norma             | ISO 7738                |
| Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant   |
| Medžiaga          | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius         | matinis chromuotas      |
| Produkto rūšis    | Veržliaraktis           |