

**Garant****Kilpinis veržliaraktis, Rakto dydis: 24mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613600 24
GTIN	4062406220105
Produktų klasė	61A

**Aprašymas****Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas šampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.

Su optimizuotu profilio kotu, užtikrinančiu puikų sukibimą ir ergonomišką darbą. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusė su **HT-drive** profiliu.

**Standartas:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Apdirbama medžiaga:**

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

**Pastaba:**

**HT-Drive** – itin tikslus profilis.

**Privalumai:**

- varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;
- didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis	24 mm
maksimalus žiočių aukštis h1	12 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	280 mm
maksimalus kilpos aukštis h <sub>2 maks.</sub>	16 mm
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis