

**Garant****Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 10X11 mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 615600 10X11  |
| GTIN             | 4062406220860 |
| Produktų klasė   | 61A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusės su **HT-drive** profiliu.

**Standartas:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Apdirbama medžiaga:**

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

**Pastaba:**

**HT-Drive** – itin tikslus profilis.

**Privalumai:**

- varžtai suimami už šoninių paviršių;
- varžtai tausojami;
- varžtai ilgiau tarnauja;
- didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius;
- patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

**Techninis aprašymas**

|   |        |
|---|--------|
| maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks. | 16 mm  |
| maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks. | 18 mm  |
| Rakto ilgis L                             | 200 mm |
| Rakto dydis $_2$                          | 11 mm  |
| Rakto dydis $_1$                          | 10 mm  |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Raktų dydžių matmenys | metrais                 |
| Žiedo padėtis         | 75 laipsniai            |
| Gamintojo metodas     | kaldintas štampuojant   |
| Medžiaga              | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius             | matinis chromuotas      |
| Kilpa giliai įgaubta  | taip                    |
| atvira kilpa          | ne                      |
| Produkto rūšis        | Veržliaraktis           |