

Garant
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 17X19mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 615600 17X19 |
| GTIN | 4062406220969 |
| Produktų klasė | 61A |

Aprašymas
Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusės su **HT-drive** profiliu.

Standartas:
DIN 838 / ISO 3318
Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

HT-Drive – itin tikslus profilis.

Privalumai:

- varžtai suimami už šoninių paviršių;
- varžtai tausojami;
- varžtai ilgiau tarnauja;
- didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius;
- patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------|
| maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks. | 28 mm |
| maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks. | 29 mm |
| Rakto ilgis L | 270 mm |
| Rakto dydis \varnothing_1 | 17 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Rakto dydis ₂ | 19 mm |
| Žiedo padėtis | 75 laipsniai |
| Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius | matinis chromuotas |
| Kilpa giliai įgaubta | taip |
| atvira kilpa | ne |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |