

**Garant****Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 10X13mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	610600 10X13
GTIN	4062406220211
Produktų klasė	61A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su optimizuotu profilio kotu, užtikrinančiu puikų sukibimą ir ergonomišką darbą. Ypač patvarus ir tvirtas.

**Standartas:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Rakto ilgis L	170 mm
maksimalus žiočių aukštis h	6 mm
Rakto dydis <sub>2</sub>	13 mm
Rakto dydis <sub>1</sub>	10 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus žiočių dydis b2	31 mm
maksimalus žiočių dydis b1	26 mm
Norma	ISO 3318
Norma	DIN 3110

Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
nekibirkščiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis