

**Garant****Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 10X13mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 615600 10X13  |
| GTIN             | 4062406220877 |
| Produktų klasė   | 61A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusės su **HT-drive** profiliu.

**Standartas:****DIN 838 / ISO 3318****Apdirbama medžiaga:**

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

**Pastaba:**

**HT-Drive** – itin tikslus profilis.

**Privalumai:**

- varžtai suimami už šoninių paviršių;
- varžtai tausojami;
- varžtai ilgiau tarnauja;
- didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius;
- patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

**Techninis aprašymas**

|  |        |
|--|--------|
| Rakto ilgis L                            | 220 mm |
| Rakto dydis <sub>1</sub>                 | 10 mm  |
| Rakto dydis <sub>2</sub>                 | 13 mm  |
| maksimalus kilpos Ø D <sub>2</sub> maks. | 21 mm  |
| maksimalus kilpos Ø D <sub>1</sub> maks. | 16 mm  |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Raktų dydžių matmenys | metrais                 |
| Žiedo padėtis         | 75 laipsniai            |
| Gamintojo metodas     | kaldintas štampuojant   |
| Medžiaga              | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius             | matinis chromuotas      |
| Kilpa giliai įgaubta  | taip                    |
| atvira kilpa          | ne                      |
| Produkto rūšis        | Veržliaraktis           |