

**Garant****Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis, Rakto dydis: 14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614600 14
GTIN	4062406220655
Produktų klasė	61A

**Aprašymas****Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. **Kilpos pusė giliai įgaubta.**

**Standartas:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Apdirbama medžiaga:**

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

**Pastaba:**

**HT-drive** – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami pagal **HT-drive** ženklą. **Privalumai:**

- **Varžtai suimami už šoninių paviršių. – Varžtai tausojami. – Varžtai ilgiau tinkami naudoti.**
- **Didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius. – Patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis	14 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	210 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{2\text{ maks.}}$	10 mm
maksimalus žiočių aukštis $h_1$	6,5 mm
Žiedo padėtis	10 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant

Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	ant nikelio chromuoti
nekibirkščiuojantis	ne
Kilpa giliai įgaubta	taip
Produkto rūšis	Veržliaraktis