

Garant**Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 30X34mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	615600 30X34
GTIN	4062406221096
Produktų klasė	61A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusės su **HT-drive** profiliu.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

HT-Drive – itin tikslus profilis.

Privalumai:

- varžtai suimami už šoninių paviršių;
- varžtai tausojami;
- varžtai ilgiau tarnauja;
- didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius;
- patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

Techninis aprašymas

Rakto ilgis L	365 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	50 mm
Rakto dydis d_2	34 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	44 mm

Rakto dydis ₁	30 mm
Žiedo padėtis	75 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Kilpa giliai įgaubta	taip
atvira kilpa	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis