

Garant**Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 13X15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	610600 13X15
GTIN	4062406220259
Produktų klasė	61A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su optimizuotu profilio kotu, užtikrinančiu puikų sukibimą ir ergonomišką darbą. Ypač patvarus ir tvirtas.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis ₂	15 mm
Rakto ilgis L	190 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus žiočių aukštis h	6 mm
maksimalus žiočių dydis b2	35 mm
Rakto dydis ₁	13 mm
maksimalus žiočių dydis b1	33 mm
Norma	ISO 3318
Norma	DIN 3110

Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
nekibirkščiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis