

Garant**Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 21X23mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	615600 21X23
GTIN	4062406221010
Produktų klasė	61A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusės su **HT-drive** profiliu.

Standartas:**DIN 838 / ISO 3318****Apdirbama medžiaga:**

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

HT-Drive – itin tikslus profilis.

Privalumai:

- varžtai suimami už šoninių paviršių;
- varžtai tausojami;
- varžtai ilgiau tarnauja;
- didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius;
- patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis ₂	23 mm
maksimalus kilpos Ø D ₂ maks.	35 mm
Rakto dydis ₁	21 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	315 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	32 mm
Žiedo padėtis	75 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Kilpa giliai įgaubta	taip
atvira kilpa	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis