

Garant**Sriegpjovė, BSP: W1.5/8****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 141550 W1.5/8 |
| GTIN | 4062406223922 |
| Produktų klasė | 11K |

Aprašymas**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnio įpjova.**

Paskirtis:

Whitworth sriegiams pagal BSW normą BS84 su vidutine tolerancija.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------|-----------|
| Sriegio Ø | 41,28 mm |
| Pjovimo kryptis | dešininis |
| Tolerancijos klasė | vidutinis |
| Sriegio dydis | W1.5/8 |
| Aukštis | 30 mm |
| Vijų skaičius colyje | 5 |
| Išorinis Ø | 75 mm |

| | |
|-----------------|--------------|
| Sriegio tipas | BSW |
| Profilio kampas | 55 laipsniai |
| Ašmenys | HSS |
| Norma | EN 22568 |
| Produkto rūšis | Sriegpjovė |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | | |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |