

**Garant****Sriegpjovė, UNC: 2-4,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142520 2-4,5
GTIN	4062406224226
Produktų klasė	11K

**Aprašymas****Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

**Paskirtis:**

**UNC coliniams stambiams sriegiams ASME – B1.1.**

Tolerancijos klasė: 2A

Vijų skaičius colyje: 4,5

Sriegio Ø: 50,8 mm

Išorinis Ø: 90 mm

Aukštis: 36 mm

**Techninis aprašymas**

Vijų skaičius colyje	4,5
Išorinis Ø	90 mm
Sriegio Ø	50,8 mm
Aukštis	36 mm

Sriegio dydis	2-4,5 UNC
Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	UNC
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Tolerancijos klasė	2A
Produkto rūšis	Sriegpjovė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		