

**Garant****Sriegpjovė, BSP: W2.3/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	141550 W2.3/4
GTIN	4062406223953
Produktų klasė	11K

**Aprašymas****Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnio įpjova.**

**Paskirtis:**

**Whitworth sriegiams** pagal BSW normą BS84 su vidutine tolerancija.

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	69,85 mm
Pjovimo kryptis	dešininis
Tolerancijos klasė	vidutinis
Sriegio dydis	W2.3/4
Išorinis Ø	120 mm
Vijų skaičius colyje	3,5
Aukštis	36 mm

Sriegio tipas	BSW
Profilio kampas	55 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Produkto rūšis	Sriegpjovė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		