

Garant
Sriegpjovė, UNF: 1.1/8-12

Užsakymo data

Užsakymo numeris	142620 1.1/8-12
GTIN	4062406224271
Produktų klasė	11K

Aprašymas
Modelis:

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Tolerancijos klasė: 2A

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 28,56 mm

Išorinis Ø: 65 mm

Aukštis: 18 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	12
Išorinis Ø	65 mm
Sriegio Ø	28,56 mm
Aukštis	18 mm

Sriegio dydis	1.1/8-12 UNF
Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	UNF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Tolerancijos klasė	2A
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		