

**Garant****Sriegpjovė, G: G5/8****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 142050 G5/8   |
| GTIN             | 4062406224042 |
| Produktų klasė   | 11K           |

**Aprašymas****Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

**Paskirtis:**

**Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1.**

Norma: EN 24231

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 22,91 mm

Išorinis Ø: 55 mm

Aukštis: 16 mm

**Techninis aprašymas**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Sriegio Ø          | 22,91 mm  |
| Pjovimo kryptis    | dešininis |
| Tolerancijos klasė | A         |
| Sriegio dydis      | G5/8      |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Išorinis Ø           | 55 mm        |
| Vijų skaičius colyje | 14           |
| Aukštis              | 16 mm        |
| Sriegio tipas        | G            |
| Profilio kampas      | 55 laipsniai |
| Ašmenys              | HSS          |
| Norma                | EN 24231     |
| Produkto rūšis       | Sriegpjovė   |

### Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | ribotai tinka |                |           |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Alyva                          | tinka         |                |           |
| sausasis                       | ribotai tinka |                |           |