

Garant**Sriegpjovė HSS, MF: 4,5X0,35****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	141050 4,5X0,35
GTIN	4062406223052
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**Uždara forma su įpjova; **abiejose pusėse paviršinės įpjovos.****1 3/4 žingsnių įpjova.**

Pjovimo kryptis: dešininis

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 0,35 mm

Išorinis Ø: 20 mm

Aukštis: 5 mm

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Žingsnis	0,35 mm
Aukštis	5 mm
Išorinis Ø	20 mm
Sriegio dydis	M4,5×0,35

Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		