

**Garant****Sriegpjovė Kairinis sriegis, M-LH: M11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	140620 M11
GTIN	4062406221805
Produktų klasė	11K

**Aprašymas****Modelis:**

Uždara forma su įpjova.

**1 3/4 žingsnių įpjova.**

Pjovimo kryptis: kairinė

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 1,5 mm

Išorinis Ø: 30 mm

Aukštis: 11 mm

**Techninis aprašymas**

Žingsnis	1,5 mm
Išorinis Ø	30 mm
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Aukštis	11 mm
Sriegio dydis	M11

Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	kairinė
Produkto rūšis	Sriegpjovė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		