

**Garant****Sriegpjovė, UNC: 1.1/8-7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142520 1.1/8-7
GTIN	4062406224196
Produktų klasė	11K

**Aprašymas****Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

**Paskirtis:**

**UNC coliniams stambiais sriegiams ASME – B1.1.**

Tolerancijos klasė: 2A

Vijų skaičius colyje: 7

Sriegio Ø: 28,56 mm

Išorinis Ø: 65 mm

Aukštis: 25 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	28,56 mm
Išorinis Ø	65 mm
Vijų skaičius colyje	7
Aukštis	25 mm

Sriegio dydis	1.1/8-7 UNC
Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	UNC
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Tolerancijos klasė	2A
Produkto rūšis	Sriegpjovė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		