

Garant**Sriegpjovė, UNC: 1.3/4-5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142520 1.3/4-5
GTIN	4062406224202
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

Paskirtis:

UNC coliniams stambiams sriegiams ASME – B1.1.

Tolerancijos klasė: 2A

Vijų skaičius colyje: 5

Sriegio Ø: 44,45 mm

Išorinis Ø: 90 mm

Aukštis: 36 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	5
Aukštis	36 mm
Sriegio Ø	44,45 mm
Išorinis Ø	90 mm

Sriegio dydis	1.3/4-5 UNC
Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	UNC
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Tolerancijos klasė	2A
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		