

**Garant****Sriegpjovė HSS, MF: 75X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	141050 75X1,5
GTIN	4062406222956
Produktų klasė	11K

**Aprašymas****Modelis:**Uždara forma su įpjova; **abiejose pusėse paviršinės įpjovos.****1 3/4 žingsnių įpjova.**

Pjovimo kryptis: dešininis

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 1,5 mm

Išorinis Ø: 120 mm

Aukštis: 22 mm

**Techninis aprašymas**

Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Žingsnis	1,5 mm
Išorinis Ø	120 mm
Aukštis	22 mm
Sriegio dydis	M75×1,5

Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		