

**Smūginis suktuvas, Tipas: GDS18E****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	074170 GDS18E
GTIN	
Produktų klasė	03B

Aprašymas**Modelis:**

Universalus smūginis suktuvas stipriam sukimui.

- **Itin tvirtas, nes smūginis mechanizmas metalinis.**
- **Preciziškas darbas pasirenkant sūkių skaičių.**
- **Dešininė / kairinė eiga tvirtam užveržimui ir atsukimui.**
- **Patogus laikyti Softgrip įdėklas, palankiai išdėstyti svorio taškai.**
- **Tvirtinimo kabliai, pvz., tvirtinimui prie balansyro.**

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	1300 min ⁻¹
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Išorinis kvadratas
Smūgių skaičius	1000 - 2600 min ⁻¹
Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
Naudojama galia	500 W
Svoris	3,2 kg

maksimali vibracija pagal EN	4 m/s ²
Gamintojo pavadinimas	GDS 18E
maksimalus varžto Ø (8,8 – 12,9)	M18
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	250 Nm
standartinis naudojimas	Strong
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Smūginis suktuvus
USP2	maks. Varžtas Ø M18, su įrankio laikikliu, 1/2 colio išorinis kvadratas
USP1	250 Nm kietas