

**Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 25 mm, Ø DC: 19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	119010 19
GTIN	4014586612713
Produktų klasė	03G

Aprašymas**Modelis:**

HSS karūninis grąžtas su QuickIN tvirtinimo kotu.

Visas ilgis: 72 mm visų dydžių grąžtų

Tinka:

Greitojo keitimo sistema greitam įrankio pakeitimui be rakto.

Tinka FEIN gręžimo staklėms, su adapteriu - ir kitų gamintojų staklėms. Karūninis grąžtas pjauna tik nedidelį apdirbamosios medžiagos tūrį, taip sutaupoma apie 40% - 60% laiko.

Tiekimo sudėtis:

Be centravimo grąžto.

Pastaba:

FEIN gręžimo stakles žr. 076520/ 076524/ 076526 Grupė 0 – Įranga dirbtuvėms.

Naudojant karūninius grąžtus 119010 ir 119000 reikalingas centravimo kaištis 119019.

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	19 mm
Ašmenys	HSS
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Karūninis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		