



Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 25 mm, Ø DC: 25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	119010 25
GTIN	4014586613635
Produktų klasė	03G

Aprašymas

Modelis:

Ilgo tarnavimo **HSS**karūninis gręžtuvas su QuickIN laikikliu.

Visas ilgis: 72 mm visų dydžių grąžtų

Tinka:

FEIN karūniniai gręžtuvai su QuickIN laikikliu greitam įrankio keitimui be rakto. Su adapteriu tinka ir kitiems gamintojams. Karūninis grąžtas pjauna tik nedidelį apdirbamosios medžiagos tūrį, taip sutaupoma apie 40% - 60% laiko.

Tiekimo sudėtis:

Be centravimo grąžto.

Pastaba:

FEIN karūninius gręžtuvus žr. Nr. 076520/ 076524/ 076526, skyriuje 0 – Dirbtuvių įranga.

Naudojant karūninį grąžtą Nr. 119010 ir 119000 reikalingas centravimo kaištis Nr. 119019.

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	25 mm
Koto Ø	25 mm
Ašmenys	HSS
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Gręžimo karūna

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		