

**Smūginis suktuvas, Tipas: IPWE400R****Užsakymo data**

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 074110 IPWE400R |
| GTIN | 4002395143511 |
| Produktų klasė | 03M |

Aprašymas**Modelis:**

1/2 colio **smūginis suktuvas** su dideliu **sūkių skaičiumi iki 400 Nm**.

- **Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius.**
- **Dešininė / kairinė eiga.**
- **Ergonomiškas dizainas su Softgrip danga ir tvirtu metaliniu pavaros korpusu.**

Privalumai:

Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Smūgių skaičius | 1000 - 2600 min ⁻¹ |
| Įrankių laikiklio matmenys | 1/2 in |
| maksimalus varžto Ø (8,8 – 12,9) | M12–M20 |
| maksimalus sūkių skaičius | 0 - 1700 min ⁻¹ |
| maksimalus sukimo momentas | 400 Nm |
| Gamintojo pavadinimas | IPWE400R |

| | |
|------------------------------------|---|
| Naudojama galia | 725 W |
| Svoris | 2,7 kg |
| maksimali vibracija pagal EN | 15,9 m/s ² |
| Įrankių laikiklio pavaros profilis | Išorinis keturbriaunis |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| tinka medžiagoms | Plienas |
| Produkto rūšis | Smūginis suktuvas |
| USP2 | maks. Varžtas Ø M12-M20, įrankio laikiklis išorinis kvadratas 1/2 colio |
| USP1 | 400 Nm |