

Garant**Paruošiamojo reguliavimo įtaisas, Tipas: VGBASIC****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	355010 VGBASIC
GTIN	4062406229764
Produktų klasė	31E

Aprašymas**Modelis:**

- 10 colių jutiklinis ekranas su Windows 10 operacine sistema.
- Didžiausias dėmesys skiriamas paprastam ir aiškiam valdymui.
- Tikslus abiejų ašių reguliavimas (X/ Z).
- Tikslus SK 50 kūgis su rutuliniais guoliais.
- Min. 5 bar suspausto oro jungtis.
- Skaitmeninė kamera, priartinanti iki 17 kartų.
- Suklio koncentriškumo arba ašiškumo klaida maks. 5 µm.

Paskirtis:

Įrankių matavimui ir derinimui darbo vietoje.

Tiekimo sudėtis:

SK 50 kūgis su rutuliniais guoliais, matavimo programinė įranga įvairiomis kalbomis ir 3 metrų spiralinė suspausto oro žarna su 1/4 colio movos kištuku.

Priedai pasirinktinai:

- Apatinė spintelė Nr. 354767.
- Adapteriai Nr. 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.
- Etikečių spausdintuvas Nr. 085505 dyd. LW550.
- Etiketės Nr. 085565.
- Kalibravimo įvorė Nr. 355105 dyd. 90 (naudojant SK 50 įrankius).
- Suklio fiksatorius Nr. 355102 dyd. 1.
- Pjovimo briaunos valytuvas Nr. 354788.
- Dangčio gaubtas Nr. 354789 dyd. 1.

Techninis aprašymas

Gylis	260 mm
Pagrindo plotis	580 mm
Aukštis	710 mm
sraigto apkrova	50 kg
Matavimo diapazonas Z	400 mm
Svoris	40 kg
Matavimo diapazonas X	400 mm
Greitas reguliavimas	pneumatinis
Matavimo būdas	Vaizdo apdorojimas 10 colių jutikliniame ekrane
Matavimo valdymas	PC matavimo elektroninės priemonės
Bendras plotis	975 mm
Bazinis kūgis	SK 50
Jungtis	100-230 V / 50-60 Hz
Matavimo tikslumas	0,01 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Serija	VG Basic
Produkto rūšis	Reguliavimo prietaisas