

Garant

Greitojo keitimo sriegimo griebtuvas synchro M6 – M20, Koto Ø d: 30mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319737 30
GTIN	4062406229689
Produktų klasė	31P

Aprašymas

Modelis:

Minimalaus ilgio kompensavimas, greitojo keitimo galvutė ER spyruokliuojančioms įvorėms.

Standartas:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 ir VDI 3425, lapas 2.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvorės Nr. 338120.

Techninis aprašymas

Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 30
Darbinės dalies ilgis L	67 mm
Ilgio kompensacija gniuždant	0,2 mm
Ilgio kompensacija tempiant	1 mm
Išorinis patrono Ø D	60 mm
Produkto rūšis	VDI sriegimo griebtuvas