

HOLEX**ER įspraustinė Forma AD, BT 40 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302767 16
GTIN	4062406230043
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

- **Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Aukštos kokybės precizinė tvirtinimo veržlė.**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499, forma A ir B.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

Pjovimo technika: HPC

Užspaudimo ribos: 0,5 - 10 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 100 mm

Išorinis Ø D: 28 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė: 16

ER užveržimo raktas: 16

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
ER užveržimo raktas	16
Atsarginė ER užveržimo veržlė	16
Išorinis Ø D	28 mm
Užspaudimo ribos	0,5 - 10 mm
Laikiklis	BT 40 A = 100
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm	613300 25
---	-----------