

**HOLEX****ER įspraustinė Forma AD, BT 40 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302767 32
GTIN	4062406230067
Produktų klasė	32A

**Aprašymas****Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

- **Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Aukštos kokybės precizinė tvirtinimo veržlė.**

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499, forma A ir B.**

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su ER užveržimo veržle.

**Priedai pasirinktinai:**

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Pastaba:**

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

Pjovimo technika: HPC

Užspaudimo ribos: 2 - 20 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 100 mm

Išorinis Ø D: 50 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė: 32

ER užveržimo raktas: 32

**Techninis aprašymas**

Atsarginė ER užveržimo veržlė	32
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Išorinis Ø D	50 mm
Užspaudimo ribos	2 - 20 mm
ER užveržimo raktas	32
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	2-20 mm
Laikiklis	BT 40 A = 100
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Įsraustinė

## Priedai

ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įsraustinėms 32	309680 32
---	-----------