



Weldon įsraustinė Forma AD, BT 40 A = 100, Užveržimo Ø D1: 16mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 302617 16 |
| GTIN | 4062406230364 |
| Produktų klasė | 32A |

Aprašymas

Modelis:

Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min⁻¹.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------------|---------------|
| Užspaudimo Ø D ₁ | 16 mm |
| Išorinis Ø D | 48 mm |
| Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 16 |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm |
| Laikiklis | BT 40 A = 100 |
| Norma | DIN 6359 |
| Laikiklio norma | JIS B6339 |
| Laikiklio norma | ISO 7388-2 |
| Forma | AD |

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 μm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |

Priedai

| | |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 16 mm | 309900 16 |
|---------------------------------------------------|-----------|