

**Weldon įspraustinė Forma AD, BT 50 A = 100, Užveržimo Ø D1: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302667 8
GTIN	4062406230395
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min⁻¹.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	8
Išorinis Ø D	28 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Užspaudimo Ø D ₁	8 mm
Laikiklis	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	AD

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 kai 18000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 8 mm	309900 8
--	----------