



## Weldon įspraustinė Forma AD, BT 50 A = 100, Užveržimo Ø D1: 20mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 302667 20     |
| GTIN             | 4062406230432 |
| Produktų klasė   | 32A           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

#### Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

### Techninis aprašymas

|   |               |
|---|---------------|
| Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 20            |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo         | 100 mm        |
| Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>             | 20 mm         |
| Išorinis Ø D                            | 52 mm         |
| Laikiklis                               | BT 50 A = 100 |
| Norma                                   | DIN 6359      |
| Laikiklio norma                         | JIS B6339     |
| Laikiklio norma                         | ISO 7388-2    |
| Forma                                   | AD            |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min <sup>-1</sup> |
| Radialinio mušimo tikslumas              | ≤3 μm                             |
| Pjovimo technika                         | HPC                               |
| Produkto rūšis                           | Weldon įspraustinė                |

---

## Priedai

|   |           |
|---|-----------|
| Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 20 mm | 309900 20 |
|---|-----------|