

**Vidmatis grioveliams ir įpjovoms, Matavimo ribos: 10-14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	435175 10-14
GTIN	2050001951373
Produktų klasė	46D

Aprašymas**Modelis:**

Vidmatis grioveliams ir įpjovoms, kurių maksimalus gylis 5 mm, matuoti.
Skėtimo liestukas ON su fiksuota panaudojimo sritimi. Su HM pleištinė adata.

Pastaba:

Matavimo ribų iki 530 mm reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	10 - 14 mm
Įvado skersmuo	10 mm
Minimalus įpjovos plotis	1,2 mm
didžiausias matavimo gylis	60 mm
Maksimalus skėtimo atstumas	4 mm
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Tikslusis vidmatis