

**Kelnės Highline, pilkos / juodos, Dydis DE: 26****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	091322 26
GTIN	4030913068220
Produktų klasė	06I

**Aprašymas****Modelis:**

Šiuolaikiška ir moderni kolekcija **Highline** iš kokybiško, nesubraižomo ir nesudaužomo audinių mišinio, trijų spalvų. Kontrastinga spalva iš itin atsparaus drobinio audinio. Tvirtumas dėl trijų siūlių apkrovos taškuose. Daug naudingų detalių, pvz.: kišenės telefonui ir matuokliui ir reguliuojamas liemuo.

**Darbinės kelnės.****Aprašymas:**

- **Dvi vidinės kišenės priekyje.**
- **Elastinis liemuo.**
- **Užtrauktukas.**
- **Dviguba kišenė metrui.**
- **Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir lipuku.**
- **Kišenė telefonui.**
- **Dvi išorinės kišenės ant kelių su spalvotomis aplikacijomis.**

**Pastaba:**

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

**Kelnės**, ryškiai mėlynos ir tamsiai mėlynos spalvų Nr. 091321.

## Techninis aprašymas

Medžiaga	Medvilnė, poliesteris
Šoninės kišenės	įleistas
kelnių užtrauktukas	Užtrauktukas
Dydis DE	26
Kišenių ant kelių kiekis	2
Kišenė ant šlaunies su antkišenių ir lipuku	taip
Kišenių ant šlaunies kiekis	2
Šoninių kišenių kiekis	2
Kišenė telefonui	taip
užtrauktukas ant kojos	tiesus, atviras
Dydis FR	48C
Dydis IT	48C
Serija	Highline
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis ES	48C
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	285 g/m <sup>2</sup>
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	60 °C spalvotiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas su perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamasis džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	karštas, maksimali temperatūra 200° C
Spalva	pilkos / juodos

Produkto rūšis

Darbinės kelnės

---

## Priedai

Kelių pagalvėlės Standard1 pora Tipas KNEE

091802 KNEE