

 steinel**Temperatūros skaitytuvas HG Scan PRO, Tipas: 007553****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078325 007553
GTIN	4007841007553
Produktų klasė	07E

Aprašymas**Modelis:**

Temperatūros skaitytuvas temperatūros ant ruošinių paviršiaus nuskaitymui infraraudonųjų spindulių metodu. Idealus atstumo nustatymas lazeriu. Akustinis ir optinis įspėjimas, kai peržengiamos optimalios temperatūros ribos. Nustatymas 10 °C žingsniais.

HG Scan PRO su išmaniu duomenų pasikeitimu tarp temperatūros skaitytuvo ir pramoninio feno. Maitinimo šaltinis per pramoninį feną.

Pilna temperatūros kontrolė dirbant su temperatūrai jautriais ruošiniais. HG Scan PRO infraraudonųjų spindulių matavimu nustato temperatūrą ruošinio paviršiuje. Idealus atstumo nustatymas lazeriu. Akustinis ir optinis įspėjimas, kai peržengiamos optimalios temperatūros ribos. Temperatūros jutimo diapazonas 0 – 300 °C, reguliavimas kas 10 °C.

Tinka:

Tinka pramoniniam fenui HG 2620 E.

Techninis aprašymas

Svoris	120 g
Tinka	HG 2620
Temperatūros fiksavimo ribos	0 - 300 °C

Maitinimas

Maitinimo šaltinis

Produkto rūšis

Temperatūros skaitytuvas