

# AEG

## Kampinis šlifuko, Tipas: WS8-115S



### Užsakymo data

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 077104 WS8-115S |
| GTIN             | 4002395150519   |
| Produktų klasė   | 07A             |

### Aprašymas

#### Modelis:

Lengvas ir galingas **115 mm kampinis šlifuko darbu viena ranka kompaktiškos, patogios formos**, reduktoriaus galvą galima sukti 90° kampo žingsniais, greitai reguliuojamas apsauginis gaubtas, šlifavimo suklio sriegis M14.

#### Tiekimo sudėtis:

Su apsauginiu gaubtu, prispaudiklių rinkiniu ir papildoma rankena.

### Techninis aprašymas

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| maksimalus disko Ø                 | 115 mm                  |
| Naudojama galia                    | 800 W                   |
| maksimali vibracija pagal EN       | 4,2 m/s <sup>2</sup>    |
| maksimalus pjovimo gylis           | 28 mm                   |
| Gamintojo pavadinimas              | WS8-115S                |
| pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip                    |
| Svoris                             | 1,9 kg                  |
| Sūkių skaičiaus diapazonas         | 12000 min <sup>-1</sup> |
| Maitinimas                         | Maitinimo šaltinis      |

Produkto rūšis

Kampinis šlifuoklis