



Kompaktiškas kampinis šlifuoκlis, Tipas: AGV10125EK



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077131 AGV10125EK
GTIN	4002395260898
Produktų klasė	03M

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE – kompaktiškas kampinis šlifuoκlis Ø 125 mm. Kompaktiškas, galingas kampinis šlifuoκlis plokščia metaline reduktoriaus galva giliems pjūviams.

- **Tinklo laidas 4 m.**
- **Fiksuojamas suklys greitam diskų pakeitimui.**
- **Greitai reguliuojamas apsauginis gaubtas.**
- **Pakartotinio paleidimo blokatorius.**

Kampinis šlifuoκlis 1000 W / 125 mm, **trumpas**. Su prispaudiklių rinkiniu.

Tiekimo sudėtis:

Rankena, dangtelis, užveržimo veržlė.

Pastaba:

Visi kompaktiški kampiniai šlifuoκliai su fiksuojamu jungikliu.

Techninis aprašymas

maksimalus disko Ø	125 mm
maksimali vibracija pagal EN	2,6 m/s ²
Svoris	2,2 kg
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Naudojama galia	1000 W
Saugos jungiklis	ne

Gamintojo pavadinimas	AGV10-125EK
Ypatybė	trumpas modelis
maksimalus pjovimo gylis	33 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus sūkių skaičius	11000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoqlis

Priedai

Užveržimo veržlė M14 Tipas NUT	073930 NUT
Užveržimo veržlė M14 Tipas FIXTEC	073930 FIXTEC