



## Kampinis šlifukoelis, Tipas: AGV17-180



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077147 AGV17-180
GTIN	4002395244003
Produktų klasė	03M

### Aprašymas

#### Modelis:

#### Našus 180 mm kampinis šlifukoelis:

- hermetiškas 1750 W ProTector variklis su elektroniniu greičio reguliatoriumi, apsauga nuo perkrovos, švelniu paleidimu ir ribota paleidimo srove;
- vibravimą slopinanti papildoma AVS rankena, Anti-KickBack funkcija ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo visapusiam dirbančiojo saugumui;
- diskų keitimą be įrankių užtikrina suklio fiksatorius ir FIXTEC užveržimo veržlė (yra komplekte).

#### Tiekimo sudėtis:

Su apsauginiu gaubtu, papildoma rankena, 4 m elektros laidu.

### Techninis aprašymas

Naudojama galia	1750 W
Svoris	3,1 kg
minkštas paleidimas	taip
maksimali vibracija pagal EN	7,4 m/s <sup>2</sup>
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Gamintojo pavadinimas	AGV17-180XCProTector/ automatinis išjungiklis dirbančiojo mirties ar nelaimės atveju

Kickbackstop	taip
maksimalus pjovimo gylis	58 mm
Ypatybė	Elektroninis greičio reguliatorius, FIXTEC
maksimalus disko Ø	180 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus sūkių skaičius	7600 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoqlis

---

## Priedai

Užveržimo veržlė M14 Tipas FIXTEC	073930 FIXTEC
Užveržimo veržlė M14 Tipas NUT	073930 NUT