

NOVUS**Rankinis kabių pistoletas, Gamintojo pavadinimas: J29****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078407 J29
GTIN	4009729058015
Produktų klasė	07E

Aprašymas**Modelis:**

Paprasti naudoti ir ergonomiški profesionalūs kabių pistoletai tiksliai plonos ir plokščios vielos kabių ir vinių įspaudimui.

Labai patvarus profesionalus kabių pistoletas tvirtu, amortizuojančiu cinko slėginio liejinio korpusu. Papildomo smūgio funkcija patikimam susegimo priemonės įkalinimui.

- **Užtaisymo sistema - greitas ir paprastas papildymas.**
- **Atstumo ribotuvas lygiagrečiam kabių eilių įspaudimui.**
- **Smūgio jėgos nustatymas.**
- **Patentuotas apsauginis atblokavimas.**
- **Patogu naudoti ir ankštose vietose.**
- **Kontrolinis langelis likusių kabių kiekiui patikrinti.**

Techninis aprašymas

Svoris	1 kg
Gamintojo pavadinimas	J-29
maksimalus kabės įkalinimo gylis	16 mm

tinkamas kabių tipas	E, A, D, H, G
Produkto rūšis	Kabių pistoletas

Priedai

Plokščios vielos kabių rinkinys 1200 arba 600 vnt. maksimalus kabės įkalimo gylis 10 mm	078418 10
Vinių rinkinys 1000 arba 2600 vnt. Maksimalus kabės įkalimo gylis 14 mm	078419 14
Plokščios vielos kabių rinkinys 1200 arba 600 vnt. maksimalus kabės įkalimo gylis 6 mm	078418 6
Plokščios vielos kabių rinkinys 1200 arba 600 vnt. Maksimalus kabės įkalimo gylis 14 mm	078420 14
Plonos vielos kabių rinkinys 5000 vnt. Maksimalus kabės įkalimo gylis 8 mm	078417 8
Plokščios vielos kabių rinkinys 1200 arba 600 vnt. Maksimalus kabės įkalimo gylis 6 mm	078420 6
Plonos vielos kabių rinkinys 5000 vnt. Maksimalus kabės įkalimo gylis 10 mm	078417 10
Plonos vielos kabių rinkinys 5000 vnt. Maksimalus kabės įkalimo gylis 14 mm	078417 14
Plokščios vielos kabių rinkinys 1200 arba 600 vnt. maksimalus kabės įkalimo gylis 8 mm	078418 8
Plonos vielos kabių rinkinys 5000 vnt. Maksimalus kabės įkalimo gylis 6 mm	078417 6
Vinių rinkinys 1000 arba 2600 vnt. Maksimalus kabės įkalimo gylis 16 mm	078419 16
Plokščios vielos kabių rinkinys 1200 arba 600 vnt. maksimalus kabės įkalimo gylis 14 mm	078418 14
Plokščios vielos kabių rinkinys 1200 arba 600 vnt. Maksimalus kabės įkalimo gylis 10 mm	078420 10
Plokščios vielos kabių rinkinys 1200 arba 600 vnt. Maksimalus kabės įkalimo gylis 8 mm	078420 8